


Tubo coaxial para sensores de nível

LR COAX TUBE G3/4 L1600



1 suporte de fixação para peça centralizadora

CRN

Aplicação	
Formato	para sensores de nível LR
Temperatura do fluido [°C]	-40...200
Resistência à pressão [bar]	16
Resistência contra vácuo [mbar]	-1000
MAWP nas aplicações segundo CRN [bar]	16
Dados mecânicos	
Peso [g]	890
Materiais	Tubo coaxial: 1.4301 (aço inoxidável / 304); Vedação: NBR reforço de fibras; peça central: PPS reforço de fibras; suporte de fixação: aço inoxidável (1.4310 / 301)
Ligação do sensor	ligação roscada G 3/4 rosca interna
Conexão de processo	ligação roscada G 3/4 rosca externa
Comprimento L [mm]	1600
Acessórios	
Itens fornecidos	Vedação: 1
Acessórios (opcional)	Peça de centragem para tubos coaxiais:, E43222
Notas	
Notas	Quando for usado sob condições DNV-GL, é necessário montar uma peça centralizadora adicional
Quantidade da embalagem	1 peças