


Tubo coaxial para sensores de nível

LR COAX TUBE NPT L700



1 suporte de fixação para peça centralizadora

CRN

Aplicação	
Formato	para sensores de nível LR
Temperatura do fluido [°C]	-40...200
Resistência à pressão [bar]	16
Resistência contra vácuo [mbar]	-1000
MAWP nas aplicações segundo CRN [bar]	16
Dados mecânicos	
Peso [g]	440
Materiais	Tubo coaxial: 1.4301 (aço inoxidável / 304); peça central: PPS reforço de fibras; suporte de fixação: aço inoxidável (1.4310 / 301)
Ligação do sensor	ligação roscada G 3/4 rosca interna
Conexão de processo	ligação roscada 3/4" NPT rosca externa
Comprimento L [mm]	700
Notas	
Quantidade da embalagem	1 peças