




Adaptador de processo para união roscada de tubos de leite

ADAPT G1/2-DIN11851 DN40



EC 1935/2004 FCM FDA

Aplicação	
Resistência à pressão [bar]	40
Testes/aprovações	
Diretiva de equipamentos sob pressão	Uma possível classificação de acordo com o DESP depende da aplicação e deve ser realizada pelo usuário / operador.
Instruções de segurança	A compatibilidade entre fluido e substância do produto deve ser verificada em todas as aplicações.
Dados mecânicos	
Peso [g]	341,5
Materiais	aço inoxidável (1.4435/316L)
Ligação do sensor	G 1/2 cone de vedação
Conexão de processo	Uniões roscadas para tubos de leite DN40 (1,5") DIN 11851
Características da superfície Ra/Rz dos materiais em contacto com fluido	0,4 / 4
Classe de higiene de acordo com a norma DIN 11866	H4
Notas	
Quantidade da embalagem	1 peças