


# E79998



## Conector para cabo plano AS-Interface

FC connector, M12, V2A, 1m



### Aplicação

Característica especial	Contactos banhados a ouro
Formato	AS-i

### Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V]	26,5...31,6 DC
Corrente máx. de carga total [A]	2

### Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C]	-20...70
Proteção	IP 67

### Dados mecânicos

Peso [g]	82,7
Materiais	invólucro Parte superior: PUR; invólucro base: PA 6.6; parafuso: 1.4305 (aço inoxidável / 303); Porca de bloqueio: 1.4305 (aço inoxidável / 303)


### Notas

Notas	O cabo plano não pode terminar no distribuidor. Utilizar uma terminação de cabo plano ou um tubo retráctil para vedar.
Quantidade da embalagem	1 peças

### conexão elétrica

Cabo: 1 m, PVC, Ø 5.75 mm; 2 x 0,75 mm<sup>2</sup>, PVC

Conexão: M12, reto; codificação: A; Contatos: dourado




# E79998



## Conector para cabo plano AS-Interface

FC connector, M12, V2A, 1m

### Conexão



1	AS-i +
3	AS-i -