




Caixa separadora

ZDO8H059MSS0000-00STAK120MSS



Aplicação

Característica especial	Sem silicone; Contactos banhados a ouro
Sem silicone	sim

Dados elétricos

Tensão de funcionamento	[V]	10...30 DC; ("supply class 2" conforme cULus)
Corrente de carga máx. por módulo/ranhura	[A]	4
Corrente máx. de carga total	[A]	12

Saídas

Conceção elétrica	PNP
-------------------	-----



Caixa separadora

ZDO8H059MSS0000-00STAK120MSS

Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...80
Proteção		IP 67
Testes/aprovações		
Aprovação UL	Enclosure type	Type 1
Dados mecânicos		
Peso	[g]	304,5
Dimensões	[mm]	33 x 60 x 152
Materiais		PA
Material do invólucro		PA
Quantidade de slots do distribuidor central		8
Versão do conector		M12
Visualizadores/elementos de funcionamento		
Visualizador	estado de comutação	8 x LED, amarelo
	em funcionamento	1 x LED, verde
Acessórios		
Items fornecidos	Tampas de proteção: 2	
	etiquetas de identificação: 8	
Notas		
Quantidade da embalagem		1 peças
conexão elétrica - Conexão		
Conexão: 1 x M23; Corpo moldado: PA; Contatos: dourado; Binário de aperto: 0,8...1,5 Nm		

Caixa separadora

ZDO8H059MSS0000-00STAK120MSS

Conexão



conexão elétrica - slot

Conexão: 8 x M12; codificação: A; Corpo moldado: PA; Contatos: dourado; Binário de aperto: 0,8...1,5 Nm

