



Caixa separadora

ZDO4H050MSS0010H11



Aplicação		
Característica especial	Sem silicone; Sem halogéneo; Contactos banhados a ouro; Adequação para calhas articuladas	
Sem silicone	sim	
Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	< 30 DC; ("supply class 2" conforme cULus)
Classe de proteção		II
Corrente de carga máx. por módulo/ranhura	[A]	4
Corrente máx. de carga total	[A]	12
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...80
Temperatura ambiente (em movimento)	[°C]	-5...60
Proteção		IP 67; IP 68
Dados mecânicos		
Peso	[g]	1111
Dimensões	[mm]	22 x 54 x 82



Caixa separadora

ZDO4H050MSS0010H11

Materiais	PA	
Material do invólucro	PA	
Quantidade de slots do distribuidor central	4	
Versão do conector	M12	
Adequação para calhas articuladas	sim	
Adequação para calhas articuladas	Raio da dobra para aplicações flexíveis	mín. 10 x diâmetro do cabo
	Número máximo de dobras	> 2 Mio.
	Torção máxima permitida	máximo 30 °/m

Acessórios

Items fornecidos	Tampas de proteção: 2
	etiquetas de identificação: 4

Notas


Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------

conexão elétrica

Cabo: 10 m, PUR, Sem halogéneo, preto, Ø 8,2 mm; 8 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (55 x Ø 0,15 mm)

conexão elétrica - slot

Conexão: 4 x M12; codificação: A; Corpo moldado: PA; Contatos: dourado; Binário de aperto: 0,8...1,5 Nm





Caixa separadora

ZDO4H050MSS0010H11

Conexão

<u>BN</u>	1 (1...4)	C
<u>BU</u>	3 (1...4)	C
<u>GN/YE</u>	5 (1...4)	C
<u>GY/PK</u>	2 (1)	C
<u>RD/BU</u>	2 (2)	C
<u>WH/GN</u>	2 (3)	C
<u>BN/GN</u>	2 (4)	C
<u>WH</u>	4 (1)	C
<u>GN</u>	4 (2)	C
<u>YE</u>	4 (3)	C
<u>GY</u>	4 (4)	C

	Cores dos condutores :
BN =	castanho
BU =	azul
GN =	verde
GY =	cinza
PK =	rosa
RD =	vermelho
WH =	branco
YE =	amarelo