




Caixa separadora

ZDO4F049MSS0000---STGO120MSS

Artigo não mais disponível - registro de arquivo




Aplicação		
Característica especial		Contactos banhados a ouro
Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	10...30 DC; ("supply class 2" conforme cULus)
Classe de proteção		III
Corrente de carga máx. por módulo/ranhura	[A]	2
Corrente máx. de carga total	[A]	6
Saídas		
Conceção elétrica		PNP
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...80
Temperatura ambiente (em movimento)	[°C]	-5...60
Proteção		IP 67; IP 68; (1 m / 7 dias)



Caixa separadora


ZDO4F049MSS0000---STGO120MSS

Dados mecânicos		
Peso	[g]	109,5
Dimensões	[mm]	27 x 30 x 90,4
Materiais		PBT-GF20; latão niquelado
Material do invólucro		PBT-GF 20 / latão, niquelado
Quantidade de slots do distribuidor central		4
Versão do conector		M8
Visualizadores/elementos de funcionamento		
Visualizador	estado de comutação	8 x LED, amarelo
	em funcionamento	1 x LED, verde
Acessórios		
Acessórios (opcional)	Adaptador de suporte para trilhos:, E73006	
	tampa de proteção: M8, E73005	
Notas		
Quantidade da embalagem		1 peças
conexão elétrica - Conexão		
Conexão: 1 x M16; Corpo moldado: PBT-GF 20 / latão, niquelado; Contatos: dourado		
		

Caixa separadora

ZDO4F049MSS0000---STGO120MSS

Conexão



conexão elétrica - slot

Conexão: 4 x M8; codificação: A; Corpo moldado: PBT-GF 20 / latão, niquelado; Contatos: dourado

