




Adaptare de montare pentru senzori capacitivi

MOUNTING ADAPTER M30 POM



1 O-Inel 44 x 2 mm



| Aplicatie                         |       |                                             |
|-----------------------------------|-------|---------------------------------------------|
| Temperatura mediului              | [°C]  | -25...100                                   |
| Temperatura medie pe termen scurt | [°C]  | -25...110                                   |
| Rezistență la presiune            | [bar] | 8                                           |
| Date mecanice                     |       |                                             |
| Greutate                          | [g]   | 90,5                                        |
| Dimensiuni                        | [mm]  | G 1 1/2 / L = 65                            |
| Desemnarea firului                |       | G 1 1/2                                     |
| Materiale                         |       | Adaptor: POM; Garnitura: EPDM               |
| Conectare senzor                  |       | conectare pe filet M30 x 1,5 Filet interior |
| Conectarea la proces              |       | conectare pe filet G 1 1/2 filet exterior   |
| Observații                        |       |                                             |
| Unitate de ambalare               |       | 1 buc.                                      |