




Adaptare de montare pentru senzori capacitivi

MOUNTING ADAPTER M30 PVDF



1 O-Inel 44 x 2 mm

Aplicatie		
Rezistență la presiune	[bar]	8
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...110
Date mecanice		
Greutate	[g]	83,4
Dimensiuni	[mm]	G 1 1/4 / L = 65
Desemnarea firului		G 1 1/4
Materiale		Adaptor: PVDF; Garnitura: EPDM
Conectare senzor		conectare pe filet M30 x 1,5 Filet interior
Conectarea la proces		conectare pe filet G 1 1/4 filet exterior
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.