


E12613



Cablu de conectare

ASTGH030MSS00,5H03



Aplicatie		
Caracteristici speciale		fără silicon; Fara Halogen
Fără silicon		da
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	< 50 AC/DC
Clasa de protectie		II
Curent total Max.	[A]	4
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...90
Temperatura ambientala (variabila)	[°C]	-25...90
Protectie		IP 65
Date mecanice		
Greutate	[g]	30,5
Materiale		Capsula: TPU portocaliu; piuliță olandeză: Alamă nichelată
Moment de strângere	[Nm]	0,6...1,5
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.

E12613



Cablu de conectare

ASTGH030MSS00,5H03


Conectare electrică



Conectare electrică

Cablu: 0,5 m, PUR, Fara Halogen, negru, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Racord



Conectare electrică

