


## Adaptor de proces Varivent

ADAPT IFM-VARIV TYP F (D=50)3A



- 1 Aseptoflex Vario
- 2 port de scurgere
- 3 Suprafață etanșată



EC 1935/2004 EHEDG Certified



## Aplicatie

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Execuție                     | cu port de scurgere |
| Rezistență la presiune [bar] | 25                  |

## Teste / certificari

|                                              |                                                                                                        |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Directiva privind echipamentele sub presiune | O eventuala clasificare a PED depinde de aplicatie si trebuie efectuata de utilizator / operator.      |
| Instructiuni de siguranta                    | Compatibilitatea dintre mediu #i materialul produsului trebuie sa fie verificata în toate aplicatiile. |

## Date mecanice

|                                                 |                                                                               |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Greutate [g]                                    | 225                                                                           |
| Materiale în contact cu mediul                  | otel inoxidabil (1.4435 / 316L) ; caracteristicile suprafetei : Ra<0,4 / Rz 4 |
| Conectare senzor                                | G 1 Filet interior Aseptoflex Vario                                           |
| Conectarea la proces                            | Varivent Form F, DN25 (1"), Ø 50 mm                                           |
| Etansare                                        | Garnitura                                                                     |
| Clasa de echipamente igienice conform DIN 11866 | H4                                                                            |

## Accesorii

|                      |                                                |
|----------------------|------------------------------------------------|
| Articole livrate     | O-Inel: 1 x 24 x 2, conform EPDM, FDA, E30054  |
| Accesorii (opțional) | O-Inel: 1 x 24 x 2, conform FKM, FDA, E30123   |
|                      | inel de etansare: 1, conform PEEK, FDA, E30124 |

# E33228



## Adaptor de proces Varivent

ADAPT IFM-VARIV TYP F (D=50)3A

### Observații

Unitate de ambalare

1 buc.