


Adaptor de proces Varivent

ADAPT IFM-VARIV TYP N (D=68)3A



- 1 Aseptoflex Vario
2 port de scurgere
3 Suprafață etanșată



EC 1935/2004 EHEDG Certified



Aplicatie	
Execuție	cu port de scurgere
Rezistență la presiune [bar]	25
Teste / certificari	
Directiva privind echipamentele sub presiune	O eventuala clasificare a PED depinde de aplicatie si trebuie efectuata de utilizator / operator.
Instructiuni de siguranta	Compatibilitatea dintre mediu și materialul produsului trebuie sa fie verificata în toate aplicatiile.
Date mecanice	
Greutate [g]	462
Materiale în contact cu mediul	otel inoxidabil (1.4435 / 316L) ; caracteristicile suprafetei : Ra<0,4 / Rz 4
Conectare senzor	G 1 Filet interior Aseptoflex Vario
Conectarea la proces	Varivent Form N, DN40...DN150 (1,5...6"), Ø 68 mm
Etansare	Garnitura
Clasa de echipamente igienice conform DIN 11866	H4
Accesorii	
Articole livrate	O-lnel: 1 x 24 x 2, conform EPDM, FDA, E30054

E33229



Adaptor de proces Varivent

ADAPT IFM-VARIV TYP N (D=68)3A

Accesorii (op#ional)	O-Inel: 1 x 24 x 2, conform FKM, FDA, E30123
	inel de etansare: 1, conform PEEK, FDA, E30124
Observații	
Unitate de ambalare	1 buc.