


Flansa pentru senzori de nivel

FLANGE PLATE 73-90/G3/4



Aplicatie

Execuție	pentru senzori pentru starea de umplere LR
Montaj	in conformitate cu DIN 24557
Presiune tanc [bar]	-1...16

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]	0...80
------------------------------	--------

Date mecanice

Greutate [g]	257,3
Tip montare	in conformitate cu DIN 24557
Materiale	flan#ă: inox(1.4305 / 303); Etanșare: NBR
Moment de strângere [Nm]	6...9
Conectare senzor	conectare pe filet G 3/4 Filet interior
Conectarea la proces	flan#ă Ø 90 mm

Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------