




Tub coaxial pentru senzori de nivel

LR COAX TUBE G3/4 L1200



1 Clema de fixare pentru centrarea piesei

CRN

Aplicatie	
Execuție	pentru senzori pentru starea de umplere LR
Temperatura mediului [°C]	-40...200
Rezistență la presiune [bar]	16
Rezistență la vacuum [mbar]	-1000
MAWP (pentru aplicatii conform cu CRN) [bar]	16
Date mecanice	
Greutate [g]	690
Materiale	Tub coaxial: inox (1.4301 / 304); Etanșare: NBR fibra ronforsata; Piesa de centrare: PPS fibra ronforsata; Clema de fixare: otel inoxidabil (1.4310 / 301)
Conectare senzor	conectare pe filet G 3/4 Filet interior
Conectarea la proces	conectare pe filet G 3/4 filet exterior
Lungime L [mm]	1200
Accesorii	
Articole livrate	Etanșare: 1
Observații	
Unitate de ambalare	1 buc.