


Tub coaxial pentru senzori de nivel

LR COAX TUBE NPT L1000



1 Cleva de fixare pentru centrarea piesei

CRN

Aplicatie		
Execuție		pentru senzori pentru starea de umplere LR
Temperatura mediului	[°C]	-40...200
Rezistență la presiune	[bar]	16
Rezistență la vacuum	[mbar]	-1000
MAWP (pentru aplicatii conform cu CRN)	[bar]	16
Date mecanice		
Greutate	[g]	585
Materiale		Tub coaxial: inox (1.4301 / 304); Piesa de centrare: PPS fibra ronforsata; Clema de fixare: otel inoxidabil (1.4310 / 301)
Conectare senzor		conectare pe filet G 3/4 Filet interior
Conectarea la proces		conectare pe filet 3/4" NPT filet exterior
Lungime L	[mm]	1000
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.