


EY5054



Cablu de conexiune in Y

Y SPLITTER CABLE LOW RANGE



Aplicatie

Caracteristici speciale	fără silicon; Fara Halogen; contacte aurite; Adecvat portcablu
Fără silicon	da

Date electrice

Tensiune de lucru	[V]	24 DC
Clasa de protectie		III
Curent total Max.	[A]	3

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță	[°C]	-25...80
Protecție		IP 67

Date mecanice

Greutate	[g]	58,7	
Material turnat		TPU	
Material piuliță		alama, nichelată	
Material de etansare		FKM	
Adecvat portcablu		da	
Adecvat portcablu		Rază de îndoire la aplicații flexibile	min. 15 x diametrul cablului
		Ciclii îndoire	> 1 Mio.

Observatii

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------

Conectare electrică - mufa C

Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: TPU; Blocare: alama, nichelată; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,5...0,8 Nm






Cablu de conexiune in Y

Y SPLITTER CABLE LOW RANGE

Conectare electrică - Cablu


Cablu: 0,45 m, PVC, Fara Halogen, negru, Ø 4,2 mm; 3 x 0,25 mm²

Racord



Conectare electrică - Conector mama A

Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: TPU; Blocare: alama, nichelată; Etanșare: FKM; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,5...0,8 Nm



Conectare electrică - Conector mama B

Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: TPU; Blocare: alama, nichelată; Etanșare: FKM; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,5...0,8 Nm

