


## Anslutningskabel hona

POWER SUPPLY CABLE O3M ILLUMINATION 5M



## Applikation

Speciella egenskaper

guldpläterade stift; För användning i släpkedja

## Elektriska data

Anslutningsspänning

[V]

&lt; 25 AC / &lt; 60 DC

## Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-40...85

Kapslingsklass

IP 68

## Mekaniska data

Vikt

[g]

309,7

Mått

[mm]

15,5 x 15,5 x 43,9

Material

PUR

Gjuten-body material

PUR

Material mutter

formgjuten zink

För användning i släpkedja

ja

För användning i släpkedja

Böjningsradie vid fast installation

≥ 30 mm

## Anmärkning

Förpackning

1 antal

# E3M132



## Anslutningskabel hona


POWER SUPPLY CABLE O3M ILLUMINATION 5M

### Elektrisk anslutning

kabel: 5 m, PUR, svart, Ø 6 mm; 4 x 0,75 mm<sup>2</sup>

### Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: PUR; Låsning: formgjuten zink; Kontakter: guldpläterad



### Anslutning

