


E11898



Ethernet anslutningskabel

VSTGN040ZDS0002L04STGP040--S



Applikation

Utförande

ethernetkabel, D-kodad

Applikation

Korsad patchkabel; Kopplingskabel

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-25...70

Kapslingsklass

IP 67; IP 42; (M12 hane / RJ45 hane)

Mekaniska data

Vikt

[g]

163,5

Material

PUR/PC

Gjuten-body material

PUR / PC

Material mutter

formgjuten zink, förnicklad

Anmärkning

Förpackning

1 antal

Elektrisk anslutning - hankontakt M12

Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: D; Gjuten kåpa: PUR; Låsning: formgjuten zink, förnicklad; Åtdragningsmoment: 0,7...0,9 Nm






Ethernet anslutningskabel

VSTGN040ZDS0002L04STGP040--S

Elektrisk anslutning

kabel: 2 m, PVC, grön, Ø 6,2 mm; 4 x 0,38 mm²

Anslutning



Elektrisk anslutning - hankontakt RJ45

Anslutning: 1 x RJ45, rak; Gjuten kåpa: PC

