


E11974



Anslutningskabel

cable Plus and Minus crossed



Applikation

Speciella egenskaper	Silikonfri; Halogenfri; guldpläterade stift
Utförande	för givare programmerbara via kabel för att ändra matningsspänningens polaritet på pin 1 och 3
Silikonfri	ja

Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Max. strömbelastning totalt	[A]	3

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-25...85
Kapslingsklass		IP 68

Mekaniska data

Vikt	[g]	39,7
Material		PUR
Gjuten-body material		PUR
Material mutter		Mässing, förnicklad

Anmärkning

Förpackning		1 antal
-------------	--	---------



Anslutningskabel

cable Plus and Minus crossed

Elektrisk anslutning - hankontakt


Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: PUR; Låsning: Mässing, förnicklad; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,7...0,9 Nm



Elektrisk anslutning

kabel: 0,3 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 4,7 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Anslutning



Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: PUR; Låsning: Mässing, förnicklad; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,7...0,9 Nm

