


E12403



Anslutningskabel hona

ADOGH080MSS0005K08

För 8-polig kontakt så är ledarfärgerna ej standardiserade.
Beakta ledarna på sensor och kontakt i respektive datablad.



Applikation		
Speciella egenskaper		skärmad ledning
Elektriska data		
Anslutningsspänning	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Skyddsklass		III
Max. strömbelastning totalt	[A]	2
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...90
Kapslingsklass		IP 67
Mekaniska data		
Vikt	[g]	372
Mått	[mm]	15 x 15 x 43
Material		TPU
Gjuten-body material		TPU
Material mutter		Mässing, förnicklad
Anmärkning		
Förpackning		1 antal



Anslutningskabel hona

ADOGH080MSS0005K08

Elektrisk anslutning


kabel: 5 m, PUR, svart, skärmad; 8 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm)

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU; Låsning: Mässing, förnicklad; Åtdragningsmoment: 1...1,5 Nm; Skärmad anslutningskabel: skärm ansluten



Anslutning



Färgkodning enligt DIN EN 60947-5-2

Ledarfärger :

BK =	svart
BN =	brun
BU =	blå
GY =	grå
PK =	rosa
OG =	orange
VT =	violett
WH =	vit
screen =	Skärm