


E12204



Ethernet anslutningskabel

VSTGN040ZDS0010L04STGP040--S



Applikation

Speciella egenskaper	skärmad ledning
Utförande	ethernetkabel, D-kodad
Applikation	Korsad patchkabel; Kopplingskabel

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-25...70
Kapslingsklass		IP 67; IP 42; (M12 hane / RJ45 hane)

Mekaniska data

Vikt	[g]	698,5
Material		PUR/PC
Gjuten-body material		PUR / PC
Material mutter		formgjuten zink, förnicklad

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutning - hankontakt M12

Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: D; Gjuten kåpa: PUR; Låsning: formgjuten zink, förnicklad; Åtdragningsmoment: 0,7...0,9 Nm






Ethernet anslutningskabel

VSTGN040ZDS0010L04STGP040--S

Elektrisk anslutning

kabel: 10 m, PVC, grön, Ø 6,2 mm, skärmad; 4 x 0,38 mm²

Anslutning



Elektrisk anslutning - hankontakt RJ45

Anslutning: 1 x RJ45, rak; Gjuten kåpa: PC; Skärmad anslutningskabel: skärmad

