


E12340



Anslutningskabel hona

ADOAH040MSS0010C04



Applikation

Speciella egenskaper	Silikonfri; Halogenfri; guldpläterade stift; skärmad ledning; För användning i släpkedja
Silikonfri	ja

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	< 50 AC / < 60 DC
Skyddsklass	III
Max. strömbelastning totalt [A]	4

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-25...85
Hänvisning till omgivningstemperatur	21 dagar: ...120
Kapslingsklass	IP 67

Mekaniska data

Vikt [g]	512,7
Mått [mm]	28 x 15 x 38
Material	TPU
Gjuten-body material	TPU
Material mutter	formgjuten zink
För användning i släpkedja	ja
För användning i släpkedja	Böjradie min. 10x kabeldiametern

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------



Anslutningskabel hona


ADOAH040MSS0010C04

Elektrisk anslutning


kabel: 10 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 5 mm, skärmad; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M12, vinklad; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU; Låsning: formgjuten zink; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,7...0,9 Nm; Skärmad anslutningskabel: skärm är ej ansluten



Anslutning



	Ledarfärger :
BK =	svart
BN =	brun
BU =	blå
WH =	vit