


Monteringsfäste

O6 CLAMP BRACKET 12 MM



Applikation

Utförande

för klämcylinder

Mekaniska data

Vikt

[g]

105,8

Monteringstyp

rundprofil; (Ø 12 mm)

Mått

[mm]

30,8 x 3 x 48,4

Material

rostfritt stål (1.4571/316Ti)

Tillbehör

Ingående delar

cylinderskruvar: 2 x M3 x 14

Klämcylinder

Cylinderskruv

Mutter: M4

E21275



Monteringsfäste

O6 CLAMP BRACKET 12 MM

Anmärkning

Förpackning

1 antal