


Planpackning

SEAL RING EPDM G1/2



Applikation

Utförande

för enheter med processanslutning G ½

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-40...130

Godkännanden / tester

Standard

DIN EN ISO 1179-2

Mekaniska data

Vikt

[g]

4,05

Innerdiameter

[mm]

18,5

Ytterdiameter

[mm]

23,9

Material

EPDM

Anmärkning

Förpackning

10 antal