


Planpackning

SEAL RING FKM G1



Applikation

Utförande

för enheter med processanslutning G 1

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-15...200

Godkännanden / tester

Standard

DIN EN ISO 1179-2

Mekaniska data

Vikt

[g]

6,1

Innerdiameter

[mm]

29,7

Ytterdiameter

[mm]

35,7

Material

FKM

Anmärkning

Förpackning

5 antal