




Processadapter Tri-Clamp

ADAPT IFM-CLAMP ISO2852 2"

CRN EC 1935/2004 EHEDG Tested 

Applikation

Tryckhållfasthet [bar] 16

Godkännanden / tester

Tryckkärlsdirektivet En klassificering till PED beror på applikation och måste utföras av användaren

Säkerhetsföreskrifter Kompatibiliteten mellan mediet och produktmaterialet måste kontrolleras i alla applikationer

Mekaniska data

Vikt [g] 227,5

Material, i kontakt med mediet rostfritt stål (1,4435 / 316L) ; ytkaraktäristik : Ra<0,4 / Rz 4

Givaranslutning G 1 Invändig gänga Aseptoflex Vario

Processanslutning Clamp DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852)

Tätning Packning

Hygienklassad utrustning enligt DIN 11866 H4

Tillbehör

Ingående delar O-ring: 1 x 24 x 2, EPDM, FDA kompatibel, E30054

Tillbehör (alternativ) O-ring: 1 x 24 x 2, FKM, FDA kompatibel, E30123

tätningssring: 1, PEEK, FDA kompatibel, E30124

Anmärkning

Förpackning 1 antal