




Processadapter Tri-Clamp

ADA IFM-CLAMP ISO2852 1.5" 3A



- 1 Aseptoflex Vario
2 Packningsyta
3 läckageport



CRN EC 1935/2004 EHEDG Certified FDA

Applikation	
Utförande	med läckageborrning
Tryckhållfasthet [bar]	16
Godkännanden / tester	
Tryckkärlsdirektivet	En klassificering till PED beror på applikation och måste utföras av användaren
Säkerhetsföreskrifter	Kompabiliteten mellan mediet och produktmaterialet måste kontrolleras i alla applikationer
Mekaniska data	
Vikt [g]	100
Material, i kontakt med mediet	rostfritt stål (1,4435 / 316L) ; ytkaraktäristik : Ra<0,4 / Rz 4
Givaranslutning	G 1 Invändig gänga Aseptoflex Vario
Processanslutning	Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)
Tätning	Packning
Hygienklassad utrustning enligt DIN 11866	H4
Tillbehör	
Ingående delar	O-ring: 1 x 24 x 2, EPDM, FDA kompatibel, E30054
Tillbehör (alternativ)	O-ring: 1 x 24 x 2, FKM, FDA kompatibel, E30123 tättningsring: 1, PEEK, FDA kompatibel, E30124
Anmärkning	
Förpackning	1 antal