


Monteringsfläns för nivågivare

FLANGE PLATE 73-90/G3/4



Applikation

Utförande	för nivågivare LR
Montage	enligt DIN 24557
Tanktryck [bar]	-1...16

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	0...80
---------------------------	--------

Mekaniska data

Vikt [g]	257,3
Monteringstyp	enligt DIN 24557
Material	fläns: rostfritt stål (1.4305 / 303); Packning: NBR
Åtdragningsmoment [Nm]	6...9
Givaranslutning	gängad anslutning G 3/4 Invändig gänga
Processanslutning	fläns Ø 90 mm

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------