


Monteringsfläns för nivågivare

FLANGE PLATE 65-80/G3/4



Applikation

Utförande	för nivågivare LR
Tanktryck [bar]	-1...16; (beroende på använd tätning)

Mekaniska data

Vikt [g]	196,4
Material	fläns: rostfritt stål (1.4305 / 303)
Åtdragningsmoment [Nm]	6...9
Givaranslutning	gängad anslutning G 3/4 Invändig gänga
Processanslutning	fläns Ø 80 mm

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------