


Monteringsfläns för nivågivare

FLANGE PLATE 73-90/NPT3/4



Applikation

Utförande	för nivågivare LR
Montage	enligt DIN 24557
Tanktryck [bar]	-1...16

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	0...80
---------------------------	--------

Mekaniska data

Vikt [g]	266,8
Monteringstyp	enligt DIN 24557
Material	fläns: rostfritt stål (1.4305 / 303); Packning: NBR
Åtdragningsmoment [Nm]	< 40
Givaranslutning	gängad anslutning 3/4" NPT Invändig gänga
Processanslutning	fläns Ø 90 mm

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------