




Koaxialrör för nivågivare

LR COAX TUBE G3/4 L240



1 monteringsfäste centreringsstycke

CRN

Applikation	
Utförande	för nivågivare LR
Medietemperatur [°C]	-40...200
Tryckhållfasthet [bar]	16
Vakuumresistens [mbar]	-1000
MAWP (för applikationer enligt CRN) [bar]	16
Mekaniska data	
Vikt [g]	180,5
Material	Koaxialrör: rostfritt stål (1.4301 / 304); Packning: NBR förstärkt fiber; centreringsstycke: PPS förstärkt fiber; monteringsfäste: rostfritt stål (1.4310 / 301)
Givaranslutning	gängad anslutning G 3/4 Invändig gänga
Processanslutning	gängad anslutning G 3/4 utvändig gänga
Längd L [mm]	240
Tillbehör	
Ingående delar	Packning: 1
Anmärkning	
Förpackning	1 antal