


E43220



Koaxialrör för nivågivare

LR COAX TUBE NPT L1000



1 monteringsfäste centreringsstycke

CRN

Applikation	
Utförande	för nivågivare LR
Medietemperatur [°C]	-40...200
Tryckhållfasthet [bar]	16
Vakuumresistens [mbar]	-1000
MAWP (för applikationer enligt CRN) [bar]	16
Mekaniska data	
Vikt [g]	585
Material	Koaxialrör: rostfritt stål (1.4301 / 304); centreringsstycke: PPS förstärkt fiber; monteringsfäste: rostfritt stål (1.4310 / 301)
Givaranslutning	gängad anslutning G 3/4 Invändig gänga
Processanslutning	gängad anslutning 3/4" NPT utvändig gänga
Längd L [mm]	1000
Anmärkning	
Förpackning	1 antal