




Svetsadapter för processgivare

ADAPT G1/2-WELDING FOR PIPE



EC 1935/2004 EHEDG Tested FCM FDA

Applikation	
Utförande	för rörledningar
Tryckhållfasthet [bar]	50
Hänvisning till tryckangivelse	för anslutningen givare - adapter
Godkännanden / tester	
Tryckkärlsdirektivet	En klassificering till PED beror på applikation och måste utföras av användaren
Säkerhetsföreskrifter	Kompabiliteten mellan mediet och produktmaterialet måste kontrolleras i alla applikationer
Mekaniska data	
Vikt [g]	162
Material	rostfritt stål (1,4435 / 316L)
Givaranslutning	G 1/2 tätningsskon
Processanslutning	Svetsadapter Ø 29 mm
Ytkaraktäristik Ra/Rz för våta delar	0,4 / 4
Tillbehör	
Ingående delar	O-ringar:, FKM
Anmärkning	
Förpackning	1 antal