





AS-Interface flatkabelövergång

FC connector, M12, V2A, 1m



Applikation		
Speciella egenskaper		guldpläterade stift
Utförande		AS-i
Elektriska data		
Anslutningsspänning	[V]	26,5...31,6 DC
Max. strömbelastning totalt	[A]	2
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-20...70
Kapslingsklass		IP 67
Mekaniska data		
Vikt	[g]	82,7
Material		kapsling Överdel: PUR; kapsling underdel: PA 6.6; skruv: rostfritt stål (1.4305 / 303); Låsmutter: rostfritt stål (1.4305 / 303)
Anmärkning		
Anmärkning		flatkabeln får inte sluta i splitterboxen. använd en flatkabeltätning eller krympslang för tätning.
Förpackning		1 antal
Elektrisk anslutning		
kabel: 1 m, PVC, Ø 5.75 mm; 2 x 0,75 mm², PVC		

Anslutning: M12, rak; kodning: A; Kontakter: guldpläterad






AS-Interface flatkabelövergång

FC connector, M12, V2A, 1m

Anslutning



1	AS-i +
3	AS-i -