




Y-splitter

ZDO2H040MSS0000-00STGH050MSS




Applikation		
Speciella egenskaper		Silikonfri; guldpläterade stift
Silikonfri		ja
Elektriska data		
Anslutningsspänning [V]		< 60 AC/DC; (cULus: 30 AC / 42 DC)
Skyddsklass		II
Max. strömbelastning per modul [A]		4
Max. strömbelastning totalt [A]		4
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur [°C]		-25...90
Hänvisning till omgivningstemperatur		cULus: ...65 °C
Lagringstemperatur [°C]		-25...55
Lagerhållning, fuktighet [%]		10...100
Andra klimatförhållanden för lagring enligt angiven klass		1K22/ DIN 60721-3-1
Kapslingsklass		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Mekaniska data		
Vikt [g]		36,8
Material		kapsling: PA orange; Packning: FKM
Material mutter		Mässing, förnicklad
Anmärkning		
Förpackning		1 antal

Y-splitter

ZDO2H040MSS0000-00STGH050MSS


Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 2 x M12; kodning: A; Låsning: Mässing, förnicklad; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,6...1,5 Nm



Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Låsning: Mässing, förnicklad; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,6...1,5 Nm



Anslutning

