


# EVF551



## Ethernet anslutningskabel

VSTGN040VAS0002P04STGP040--S



### Applikation

|                      |                                                                                                      |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Speciella egenskaper | Silikonfri; Halogenfri; guldpläterade stift; skärmad ledning; För användning i släpkedja             |
| Utförande            | ethernetkabel, D-kodad                                                                               |
| Applikation          | Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s;<br>hygieniska och våta områden inom livsmedelsindustrin |
| Silikonfri           | ja                                                                                                   |

### Elektriska data

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Anslutningsspänning [V]         | 30 AC / 60 DC |
| Skyddsklass                     | III           |
| Max. strömbelastning totalt [A] | 1,5           |

### Driftförhållanden

|                                    |                                                            |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Omgivningstemperatur [°C]          | -25...100                                                  |
| Omgivningstemperatur (rörlig) [°C] | 0...80                                                     |
| Kapslingsklass                     | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; (M12 hane / RJ45 hane: IP 20) |

### Mekaniska data

|                            |                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------|
| Vikt [g]                   | 152,8                                       |
| Material                   | Mässing förnicklad; kapsling: PP Halogenfri |
| Gjuten-body material       | PP / PC                                     |
| Material mutter            | rostfritt stål (1,4404 / SS2348)            |
| För användning i släpkedja | ja                                          |



## Ethernet anslutningskabel

VSTGN040VAS0002P04STGP040--S

|                            |                                           |                                                                                        |
|----------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| För användning i släpkedja | Böjningsradie för flexibla installationer | min. 15 x kabeldiametern                                                               |
|                            | Färdhastighet                             | max. 3,3 m/s vid 5 m horisontell färdsträcka och max. 5 m/s <sup>2</sup> acceleration. |
|                            | Böjningscykler                            | > 1 Mio.                                                                               |
|                            | Torsion/vridningsvinkel                   | ± 180 °/m                                                                              |

### Anmärkning

Förpackning

1 antal

### Elektrisk anslutning - hankontakt M12


Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: D; Gjuten kåpa: PP; Låsning: rostfritt stål (1,4404 / SS2348); Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,6...1,2 Nm



### Elektrisk anslutning

kabel: 2 m, MPPE, Halogenfri, grå, Ø 6,5 mm, skärmad; PROFINET Type C; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (7 x Ø 0,25 mm )

### Anslutning



### Elektrisk anslutning - hankontakt RJ45

Anslutning: 1 x RJ45, rak; Gjuten kåpa: PC; Kontakter: guldpläterad

