




Anslutningskabel

VDOAE050VAS0001P05STAE050VAS



| Applikation                                               |      |                                                                         |
|-----------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------|
| Speciella egenskaper                                      |      | Silikonfri; Halogenfri; guldpläterade stift; För användning i släpkedja |
| Utförande                                                 |      | Strömkabel, L-kodat                                                     |
| Applikation                                               |      | För användning i våta ytor och livsmedelsindustrin                      |
| Silikonfri                                                |      | ja                                                                      |
| Elektriska data                                           |      |                                                                         |
| Anslutningsspänning                                       | [V]  | 63 DC                                                                   |
| Skyddsklass                                               |      | III                                                                     |
| Max. strömbelastning totalt                               | [A]  | 16                                                                      |
| Driftförhållanden                                         |      |                                                                         |
| Omgivningstemperatur                                      | [°C] | -25...100                                                               |
| Hänvisning till omgivningstemperatur                      |      | cULus: ...65 °C                                                         |
| Lagringstemperatur                                        | [°C] | -25...55                                                                |
| Lagerhållning, fuktighet                                  | [%]  | 10...100                                                                |
| Andra klimatförhållanden för lagring enligt angiven klass |      | 1K22/ DIN 60721-3-1                                                     |
| Kapslingsklass                                            |      | IP 65; IP 67; IP 69K                                                    |
| Mekaniska data                                            |      |                                                                         |
| Vikt                                                      | [g]  | 244,5                                                                   |
| Gjuten-body material                                      |      | PP                                                                      |
| Material mutter                                           |      | rostfritt stål (1,4404 / SS2348)                                        |
| Tätningmaterial                                           |      | EPDM                                                                    |
| För användning i släpkedja                                |      | ja                                                                      |



## Anslutningskabel

VDOAE050VAS0001P05STAE050VAS

|                            |                                           |                                                                                        |
|----------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| För användning i släpkedja | Böjningsradie för flexibla installationer | min. 10x kabeldiametern                                                                |
|                            | Färdhastighet                             | max. 3,3 m/s vid 5 m horisontell färdsträcka och max. 5 m/s <sup>2</sup> acceleration. |
|                            | Böjningscykler                            | > 1 Mio.                                                                               |
|                            | Torsion/vridningsvinkel                   | ± 180 °/m                                                                              |

### Anmärkning

Förpackning

1 antal

### Elektrisk anslutning

kabel: 1 m, MPPE, Halogenfri, grå, Ø 10,1 mm; 5 x 2,5 mm<sup>2</sup> (141 x Ø 0,15 mm )


### Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x M12, vinklad; kodning: L; Gjuten kåpa: PP, grå; Låsning: rostfritt stål (1,4404 / SS2348); Kontakter: guldpläterad;  
Åtdragningsmoment: 0,6...1,2 Nm



### Elektrisk anslutning - 2

Anslutning



### Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M12, vinklad; kodning: L; Gjuten kåpa: PP, grå; Låsning: rostfritt stål (1,4404 / SS2348); Packning: EPDM; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,6...1,2 Nm

