




Licens för mjukvaruprodukternas operativsystem

moneo OS License

moneo|OS



Applikation

Applikation	för drift av alla moneo moduler och appar
Enhetshantering	Enkel detektering av enheter via nätverkssökning eller IP-adressering
Datahantering	tillverkaroberoende hantering av IODDfiler
	skapande av information genom grafisk modellering och beräkning av processvärden
	modellering med hjälp av matematiska och logiska operatorer
Användarhantering	enkel integrering av beräknade värden i moneo systemet
	tilldelning av användarroller och rättigheter
Licenshantering	skapande av användargrupper
	tilllägg och hantering av moneo licenser
	kontinuerlig licensutökning möjlig



Licens för mjukvaruprodukternas operativsystem

moneo OS License

Mjukvara / programmering	
Språk	tyska; engelska; Franska; Italienska; Spanska; Portugisiska; Kinesiska; Japanska; Koreanska; Rysska
Databärare	download
Typ av licens	en licens
Licensklass	fullversion
Systemkrav	
Min. CPU-cykel	2,3 GHz
Min. antal CPU-kärnor	4
Min. RAM	8 GB
Min. grafisk upplösning	1920 x 1080
Önskat enhetsinterface	USB; LAN Adapter - RJ45
Nätverkskort	Ethernet 1 Gbit
Nätverksprotokoll	Ethernet TCP/IP
Operativsystem	Microsoft Windows 10 64 Bit; Microsoft Windows Server 2016; Microsoft Windows Server 2019; Microsoft Windows Server 20H2; (endast versioner inom Microsofts supportperiod)
Web browser	Google Chrome; Mozilla Firefox; (stödda versioner: se noteringar i senaste utgåvan)
Dessutom krävs mjukvara	moneo software download
Application	
Min. hårddiskminne	1 GB
Log files	
Min. hårddiskminne	5 GB
Non process data	
Min. hårddiskminne	5 GB
Process data	
Min. hårddiskminne	64 GB
Mekaniska data	
Vikt [g]	0,001