




IO-Link master starter kit - PROFINET

STARTER KIT IO-LINK

Artikeln kan bara beställas en gång per kund



Mekaniska data

Vikt [g] 627,5

Tillbehör

Ingående delar	IO-linkmaster Standard Line, PROFINET, AL1100
	Nättaggregat, 230 V / 24 V (M12), E80121
	ethernetkabel M12 - RJ45; 0,5 m, EVC924
	Anslutningskabel M12 - M12; 0,6 m, EVC041
	Optisk avståndsgivare, O5D150

Anmärkning

Anmärkning	För ytterligare information, se databladen och bruksanvisningar för de ovan listade komponenterna.
Instruktion	Artikeln kan bara beställas en gång per kund
Förpackning	1 antal