


ANT860



RFID-UHF-antena

DTRUHF_AGRWKOTN04



Električni podatki

Delovna frekvenca	[MHz]	865...868 (ETSI); (Indija: 865...867 MHz)
Priključki antene		1; (TNC utičnica)
Polarizacija		krožno
Prenosna moč ERP	[mW]	1995
Izkoristek antene	[dB]	8,5
Impedanca	[Ω]	50

Območje zaznavanja

Kot odprtine	[°]	65
--------------	-----	----

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-40...70
Skladiščna temperatura	[°C]	-40...85
Zaščita		IP 67

Mehanski podatki

Teža	[g]	2395,5
Ohišje		kvadrasto
Mere	[mm]	300 x 300 x 79
Materiali		ohišje: aluminij; TNC utičnica: medenina/PTFE; Zaščitni pokrov: plastika;

Opombe

Embalažna enota		1 Kosov
-----------------	--	---------