




Pritrdilni kotnik

O6 STANDARD BRACKET



Območje uporabe

Izvedba

za izvedbo O6

Mehanski podatki

Teža

[g]

27,2

Mere

[mm]

65 x 18 x 29

Materiali

nerjavno jeklo (1.4571/316Ti)

Pribor

V sklopu dobave

cilindrični vijaki: 2 x M3 x 14

podložke: 2

Opombe

Embalažna enota

1 Kosov