




Varilni adapter za senzorje nivoja

WELDING ADAPTER 50/D16



Območje uporabe

Izvedba	za kapacitivne senzorje nivoja polnjenja LK, LI, LT, LL
Montaža	Vpenjalno privijalo
Tlačna trdnost [bar]	0,5

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	0...80
--------------------------	--------

Dovoljenja/preverjanja

Direktiva o tlačni opremi	Morebitna uvrstitev v PED je odvisna od vrste uporabe in jo mora izvesti uporabnik/upravljavlec.
Varnostna navodila	Združljivost medija in materiala izdelka je treba preveriti pri vseh vrstah uporabe.

Mehanski podatki

Teža [g]	394,5
Mere [mm]	Ø 50 / L = 37,5
Materiali	Prirobnica: legirano jeklo; slepa matica: legirano jeklo; Distančnik: medenina; vpenjalni obroč: FKM
Pritezni vrtilni moment [Nm]	6...9
Povezava senzorja	Ø 16 mm
Procesni priključek	Privarjeni adapter Ø 50 mm

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------