


## Priključni kabel z vtičnico

ADOGH040SCS0005T04



## Območje uporabe

|                    |                                                                             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Posebna značilnost | brez silikona; Brez halogenov; pozlačeni kontakti; Primernost vlečne verige |
| Uporaba            | uporaba pri varjenju                                                        |
| Brez silikona      | da                                                                          |

## Električni podatki

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| Obratovalna napetost [V]              | < 250 AC / < 300 DC |
| Zaščitni razred                       | II                  |
| Maks. tokovna obremenitev, skupna [A] | 4                   |

## Pogoji okolja

|                                                                     |                             |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Temperatura okolice [°C]                                            | -25...90                    |
| Opomba o temperaturi okolice                                        | cULus: ...75                |
| Temperatura okolja (premikanje) [°C]                                | -25...90                    |
| Opomba o temperaturi okolice (premikanje)                           | cULus: ...75                |
| Skladiščna temperatura [°C]                                         | -25...55                    |
| Vlažnost pri skladiščenju [%]                                       | 10...100                    |
| Drugi klimatski pogoji za shranjevanje skladno z navedenim razredom | 1K22/ DIN 60721-3-1         |
| Zaščita                                                             | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |

## Mehanski podatki

|          |       |
|----------|-------|
| Teža [g] | 174,8 |
|----------|-------|



## Priključni kabel z vtičnico

ADOGH040SCS0005T04

|                          |                                        |                                                                   |
|--------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Mere                     | [mm]                                   | 15,5 x 15,5 x 45                                                  |
| Materiali                | ohišje: TPU oranžno; Tesnilo: FKM      |                                                                   |
| Material slepe matice    | medenina, s premazom proti sprijemanju |                                                                   |
| Primernost vlečne verige | da                                     |                                                                   |
| Primernost vlečne verige | za elastično upogljivost               | min. 10 x premer kabla                                            |
|                          | Hitrostni postopek                     | max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolžine in max. pospešek od 5m/s |
|                          | Ciklos upogibanja                      | > 2 Mio.                                                          |
|                          | Torzijska trdnost                      | ± 180 °/m                                                         |

### Opombe


|                 |         |
|-----------------|---------|
| Embalažna enota | 1 Kosov |
|-----------------|---------|

### Električni priključek


Kabel: 5 m, PUR, Brez halogenov, sivo, Ø 4,9 mm; ni obsevano (možnost reciklaže); odpornost na iskre varjenja; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Zaklep: medenina, s premazom proti sprijemanju; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,6...1,5 Nm



### Priključek



|      |             |
|------|-------------|
| BK = | Barva žil : |
| BN = | črn         |
| BU = | rjavo       |
| WH = | modro       |
|      | belo        |




## Priključni kabel z vtičnico

ADOGH040SCS0005T04

## diagrami in grafikoni

značilna črta za znižanje

Znižanje  $I_{max} * 0,8$  (DIN EN 60512-5-2)

X Temperatura okolice [°C]

Y Tok [A]