




Y priključni kabel

Y SPLITTER CABLE HIGH RANGE



Območje uporabe

Posebna značilnost	brez silikona; Brez halogenov; pozlačeni kontakti; Primernost vlečne verige
Brez silikona	da

Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	24 DC
Zaščitni razred		III
Maks. tokovna obremenitev, skupna	[A]	3

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-25...80
Zaščita		IP 67

Mehanski podatki

Teža	[g]	54,1
Material ulitega dela		TPU
Material slepe matice		medenina, ponikljano
Tesnilni material		FKM
Primernost vlečne verige		da
Primernost vlečne verige	za elastično upogljivost	min. 15 x premer kabla
	Ciklos upogibanja	> 1 Mio.

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek - vtič C

Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: medenina, ponikljano; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,5...0,8 Nm




Y priključni kabel

Y SPLITTER CABLE HIGH RANGE

Električni priključek - Kabel


Kabel: 0,45 m, PVC, Brez halogenov, črn, Ø 4,2 mm; 3 x 0,25 mm²

Priključek



Električni priključek - vtičnica A

Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: medenina, ponikljano; Tesnilo: FKM; Kontakti: pozlačeno;
 Pritezni vrtilni moment: 0,5...0,8 Nm



Električni priključek - vtičnica B

Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: medenina, ponikljano; Tesnilo: FKM; Kontakti: pozlačeno;
 Pritezni vrtilni moment: 0,5...0,8 Nm

