


EdgeController für UHF-Gate-Solution

AE1300 mit Gate Solution Software



Značilnosti izdelka

Komunikacijski vmesnik	Ethernet; USB
Mere [mm]	339,1 x 160,5 x 47,7

Območje uporabe

Uporaba	predprogramirana robna naprava s programsko opremo za vrata UHF
---------	---

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	20...32 DC
Nazivna napetost DC [V]	24
Poraba električnega toka [W]	32
Zaščita pred obratno polarnostjo	da

Programska oprema/programiranje

Možnosti parametriranja	CODESYS 3.5
Funkcija PLC skladno z IEC 61131-3	da

Vmesniki

Komunikacijski vmesnik	Ethernet; USB
Število ethernetnih vmesnikov	2
Število vmesnikov USB	2





EdgeController für UHF-Gate-Solution

AE1300 mit Gate Solution Software

Ethernet		
Standardni prenos		10Base-T; 100Base-TX
Stopnja prenosa		10 MBit/s; 100 MBit/s
Vrsta spojnika		M12
Zapisnik		TCP/IP; TCP/IP JSON; UDP; HTTP
USB		
Stopnja prenosa		< 480 MBit/s
Vrsta spojnika		M12
Verzija		USB 2.0
Opomba o vmesnikih		Omejitev izhodnega toka: 1,5 A
		Izhodni tok, skupni: 1,5 A
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-30...65
Opomba o temperaturi okolice		2000 m: -30...65 °C
		3000 m: -30...60 °C
		Temperatura glavne plošče ne sme presegati 85 °C. za dodatne informacije glejte navodila za uporabo
Skladiščna temperatura	[°C]	-35...85
Maks. dopustna relativna vlažnost zraka	[%]	90; (nekondenzirajoč)
Maks. nadmorska višina	[m]	3000
Zaščita		IP 65
Stopnja umazanosti		2
Mehanski podatki		
Teža	[g]	2294,75
Vrsta montaže		postavitev / vgraditev
Mere	[mm]	339,1 x 160,5 x 47,7
Materiali		ohišje: Tlačni liv aluminija s prašno prevleko; Zaslon: steklo kemično strjeno in protiodsevno
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	Statusna lučka LED	LED, večbarvno programirljivo
Ločljivost zaslona		1280 x 480
Vrsta displaya		barvni zaslon s funkcijo na dotik
Velikost zaslona		12,3" 8:3
Osvetlitev ozadja zaslona		LED
Globina barve		24 Bit
Svetlost	[cd/m²]	> 1000
Razmerje kontrasta		1000:1
Strojna oprema		
Procesor		ARM 64 Bit Quad Core 1,2 GHz
Delovni pomnilnik		1 GByte RAM
Masovno shranjevanje		8 GByte Flash
Odstranljiva pomnilniška naprava		vmesnik USB

EdgeController für UHF-Gate-Solution

AE1300 mit Gate Solution Software

Podatkovni pomnilniki	
Ura realnega časa	da; UTC, baterijsko predpomnjenje
Pribor	
Potrebna dodatna oprema	Priključni kabel z vtičem: AMP - M12, E70450 priključni kabel z odprtim koncem kabla: AMP, E70451
Opombe	
Embalažna enota	1 Kosov
Električni priključek - Ethernet	
Spojnik: 2 x M12; kodiranje: D	
	
1 TxD + 2 RxD + 3 TxD - 4 RxD -	
Električni priključek - USB	
Spojnik: 2 x M12; kodiranje: B	
	
1 + 5 V DC 2 Data - 3 Data + 4 ID 5 GND	
Električni priključek - oskrba z napetostjo	
Spojnik: 1 x spojnik AMP	
	
120 GND 114 L + 119 L + 121 L +	