


E12339



Soketli bağlantı kablosu

ADOAH040MSS0005C04



Uygulama

Sistem	Silikonsuz; Halojensiz; Altın kaplamalı kontaklar; ekranlı kablo; Hareketli kablo kanallarına uygunluk
Silikonsuz	evet

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	< 50 AC / < 60 DC
Koruma sınıfı	III
Maks. akım yükü toplamı [A]	4

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...85
Çalışma sıcaklığı hakkında	21 gün: -25...120 °C
Koruma	IP 67

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	271
Boyutlar [mm]	28 x 15 x 38
Malzemeler	TPU
Kalıp-gövde malzemesi	TPU
Somun malzemesi	çinko döküm
Hareketli kablo kanallarına uygunluk	evet
Hareketli kablo kanallarına uygunluk	Bükülme yarıçapı min. 10 x kablo çapı

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

E12339



Soketli bağlantı kablosu


ADOAH040MSS0005C04

Elektriksel bağlantı


Kablo: 5 m, PUR, Halojensiz, siyah, Ø 5 mm, ekranlı; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M12, dirsek; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU; Kilitleme: çinko döküm; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,7...0,9 Nm; Ekranlı bağlantı kablosu: ekran bağlı değil



Bağlantı



Kablo renkleri :
BK = siyah
BN = kahve rengi
BU = mavi
WH = beyaz