


AS-Interface yassı kablo için vampir dişli soket

FC connector, M12, V2A, 1m



Uygulama

Sistem	Altın kaplamalı kontaklar
Dizayn	AS-i

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	26,5...31,6 DC
Maks. akım yükü toplamı [A]	2

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-20...70
Koruma	IP 67

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	82,7
Malzemeler	Gövde üst parça: PUR; Gövde Alt parça: PA 6.6; vida: paslanmaz çelik (1.4305 / 303); Tırtırlı somun: paslanmaz çelik (1.4305 / 303)


Açıklamalar

Açıklamalar	Yassı kablo dağıtıcı içinde sonlandırılmamalıdır. Yassı kablo contası kullanın veya kablo ucunu sıcaklık ile büzülen sonlandırma kapağı ile kapatın.
Paket miktarı	1 adet

Elektriksel bağlantı

Kablo: 1 m, PVC, Ø 5.75 mm; 2 x 0,75 mm², PVC

Soketli: M12, düz; kodlama: A; Kontaklar: altın kaplamalı




E79998



AS-Interface yassı kablo için vampir dişli soket

FC connector, M12, V2A, 1m

Bağlantı



1	AS-i +
3	AS-i -