


# E33211



製程適配器牛奶管的電纜螺旋套管接頭

ADAPT IFM-DIN11851 DN32/1.25"



- 1 Aseptoflex Vario
- 2 密封斜面

EC 1935/2004

<b>應用</b>	
抗壓強度	[bar] 40
<b>認證/測試</b>	
承壓設備指令	PED的可能分類取決於應用，並且必須由用戶/操作員執行。
安全說明	必須在所有應用中檢查介質和產品材質之間的兼容性。
<b>機械技術數據</b>	
重量	[g] 134
材質(潮濕部件)	不鏽鋼(1.4435 / 316L)；表面特徵值：Ra<0,4 / Rz 4
感測器連接	G 1 內螺紋 Aseptoflex Vario
製程連接	牛奶管的電纜螺旋套管接頭 DN32 (1,25") DIN 11851
密封	密封圈
衛生設備等級符合DIN 11866標準	H4
<b>附件</b>	
供貨範圍	O形環：1 x 24 x 2，符合EPDM及FDA標準，E30054
附件(可選)	O形環：1 x 24 x 2，符合FKM及FDA標準，E30123 密封圈：1，符合PEEK及FDA標準，E30124
<b>注釋</b>	
包裝單位	1 件數