


E43201



應用於液位感測器的法蘭盤

FLANGE PLATE 73-90/G3/4



應用	
設計	應用於液位感測器 LR
安裝	根據德國工業標準24557
儲存罐壓力 [bar]	-1...16
工作條件	
環境溫度 [°C]	0...80
機械技術數據	
重量 [g]	257.3
安裝方式	根據德國工業標準24557
材質	法蘭：不鏽鋼(1.4305/303); 密封圈：丁晴橡膠
旋緊扭矩 [Nm]	6...9
感測器連接	螺紋連接 G 3/4 內螺紋
製程連接	法蘭 Ø 90 mm
注釋	
包裝單位	1 件數