


# E80417



## RFID標籤

ID-TAG/51x37x7,5



應用		
應用		金屬容器的RFID譯碼
電氣數據		
工作頻率	[MHz]	866...928
存儲大小	[bit]	512
存儲器型號		EEPROM
晶片類型		Higgs 9
標籤標識符 (TID)	[Byte]	64
電子產品代碼 (EPC)		96 bit
RFID標準		EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C
讀周期最大值		無限
寫周期最大值		100000
工作條件		
環境溫度	[°C]	-40...85
存儲溫度	[°C]	-40...250
外殼防護等級		IP 69K
機械技術數據		
重量	[g]	144.5
安裝方式		板面和儀表盤的安裝

# E80417



## RFID標籤

ID-TAG/51x37x7,5

尺寸	[mm]	55 x 36.2 x 7.5
材質		外殼: 尼龍 / PP

### 注釋

包裝單位	5 件數
------	------

### 其它數據

讀取距離 ( m )	
DTE80x	1.1
DTE90x	-
ANT860 / ANT960	4.8
ANT820 / ANT920	2